


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.810 TopTherm takvifter

Stat: 20.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.810 - TopTherm takvifter for TS 8

Takvifter for TS passer nøyaktig på utsparingene til TopTherm kjøleaggregatene for takmontasje. Montasjen kan også utføres på alle takflater som er store nok. Monteringsutskjæringene er ikke kompatible med de etterfølgende produktene i produktfamilien VX IT. Hvis takplaten i VX IT brukes på nytt trengs adapterrammen 5050.701.

Funksjoner

Art.nr	SK 3149.810
Produktbeskrivelse	Aktive takvifter passer nøyaktig på utsparingene til de små og mellomstore takmonterte TopTherm kjøleaggregatene.
Produktendring	Monteringsutsparingene er ikke kompatible. Hvis takplaten brukes på nytt trengs adapterrammen 5050.701.
Materiale	stålplate, lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsklar enhet med innebygd radialvifte Tetnings- og festemateriell
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 170 W Ved 60 Hz: 225 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 1,5 A Ved 60 Hz: 2,2 A
Dimensjoner	Bredde: 550 mm Høyde: 125 mm Dybde: 370 mm
Montasjeutsparing	Utsparingsbredde: 475 mm Utsparingsdybde: 260 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 43
Driftstemperaturområde	-10 °C...55 °C
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 69 dB(A) Ved 60 Hz: 70 dB(A)

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	10,107 kg
Bruttovekt	10,639 kg
Tolltariffnummer	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK TopTherm Takvifte, taklufting, 800 m³/h 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 550x125x370 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------