

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3164.230

## Takvifter

Stat: 19.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3164.230 - Takvifter for VX, VX IT

Takvifte for kontorområdet med svært lav støyutvikling (40 dB) og høy volumstrøm (frittblåsende 1500 m<sup>3</sup>/h).



## Funksjoner

Art.nr	SK 3164.230
Fordeler	Enkel å montere, utstansing av montasjeutsparinger bortfaller helt ved utførelse med takplate Ferdig montert tilkoblingskabel
Materiale	stålplate, lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Takvifter Inkl. festemateriell
Måle-driftsspennin	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,3 A Ved 60 Hz: 0,35 A
Dimensjoner	Bredde: 511 mm Høyde: 227 mm Dybde: 511 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	Indre kretsløp IP 54
Henvisning	Reduksjon av den angitte lufteeffekten til 800 m <sup>3</sup> /h ved 40 Pa mottrykk ved bruk av to ventilerte sokkelpaneler
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Pakkeenhet	1 stk.

## Funksjoner

---

Nettovekt	18,35 kg
Bruttovekt	19,36 kg
Tolltariffnummer	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	DK Takvifte, taklufting, for TS og TS IT for kontormiljøer, 1500 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 511x227x511 mm

## Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---