



SK 3164.230 - Takvifter for VX, VX IT

Takvifte for kontorområdet med svært lav støyutvikling (40 dB) og høy volumstrøm (frittblåsende 1500 m³/h).



Funksjoner

Art.nr	SK 3164.230
Fordeler	Enkel å montere, utstansing av montasjeutsparinger bortfaller helt ved utførelse med takplate Ferdig montert tilkoblingskabel
Materiale	stålplate, lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Takvifter Inkl. festemateriell
Måle driftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,3 A Ved 60 Hz: 0,35 A
Dimensjoner	Bredde: 511 mm Høyde: 227 mm Dybde: 511 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	Indre kretsløp IP 54
Henvisning	Reduksjon av den angitte lufteeffekten til 800 m ³ /h ved 40 Pa mottrykk ved bruk av to ventilerte sokkelpaneler
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettvekt	18,35 kg
Bruttvekt	19,36 kg
Tolltariffnummer	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	DK Takvifte, taklufting, for TS og TS IT for kontormiljøer, 1500 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 511x227x511 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---