

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.610

Takvifter

Stat: 04.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.610 - Takvifter for VX, VX IT

Takvifte for kontorområdet med svært lav støyutvikling (40 dB) og høy volumstrøm (frittblåsende 1500 m³/h).

Funksjoner

Art.nr	SK 3164.610
Fordeler	Enkel å montere, utstansing av montasjeutsparinger bortfaller helt ved utførelse med takplate Ferdig montert tilkoblingskabel
Materiale	stålplate, lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Takvifter Inkl. festemateriell
Måledriftsspenning	115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,6 A Ved 60 Hz: 0,7 A
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 240 mm Dybde: 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	Indre kretsløp IP 54
Henvisning	Reduksjon av den angitte lufteeffekten til 800 m ³ /h ved 40 Pa mottrykk ved bruk av to ventilerte sokkelpaneler
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	31,35 kg
Bruttovekt	33 kg
Tolltariffnummer	84145915
ECLASS 8.0	27180716

Godkjenninger

Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK