

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3169.007

Takvifte, taklufting

Stat: 12.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3169.007 - Takvifte, taklufting

Montasje i alle store nok takflater, lufteffekt 360 m³/h.

Funksjoner

Art.nr	SK 3169.007
Utførelse	Tilkoblingsklar enhet med innebygd radialvifte
Produktendring	Monteringsutsparingene er ikke kompatible. Hvis takplaten brukes på nytt trengs adapterrammen 5050.700.
Materiale	stålplate, lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tetnings- og festemateriell Bormal Tilkoblingskabel (3 m)
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 65 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,55 A
Dimensjoner	Bredde: 420 mm Høyde: 95 mm Dybde: 340 mm
Montasjeutsparing	Utsparingsbredde: 345 mm Utsparingsdybde: 265 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 43
Henvisning	Ved ekstra montering av filterholderen med filtermatte oppnås kapslingsgrad IP 44 ved takvifte 3148.007
Driftstemperaturområde	-10 °C...60 °C
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 53 dB(A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	5,828 kg
Bruttovekt	6,135 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Takvifte, taklufting, 360 m ³ /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 420x95x340 mm