

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3173.120 Foldefilter

Stat: 11.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3173.120 - Foldefilter for filter- og takvifter, kjøleenheter og kjølere

Den høykvalitets filterteknologien muliggjør en betydelig økning i volumstrømmen sammenlignet med konvensjonelle fleecefiltre og dermed en økning i ytelsen til enheten og en reduksjon i energiforbruket. I tillegg sikrer bedre filteregenskaper mindre støv i skapet eller enheten, og servicekostnadene kan reduseres takket være lengre levetid.



## Funksjoner

Art.nr	SK 3173.120
Utførelse	for filtervifte/utgangsfiler
Materiale	PET
Farge	hvit
Henvisning	Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
Pakker for best.nr.	3243.xxx 3244.xxx 3245.xxx
Dimensjoner	Bredde: 280 mm Høyde: 282 mm Dybde: 21 mm
Filterklasse	iht. DIN EN 779: G4 iht. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 ved montering i filter- og takventilator/utgangsfiler
Kapslingsgrad	Kapslingsgrad i kombinasjon med filtervifte/avtrekksfilter 3245.xxx er IP 51

# Funksjoner

---

Henvisning til best.nr.	Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	0,51 kg
Bruttovekt	0,52 kg
Tolltariffnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK foldefilter IP54, for filtervifte/utgangsfiler 3243./3244./3245.xxx, B×H×D: 280x280x21 mm

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------