


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3182.125 Foldefilter

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3182.125 - Foldefilter for filter- og takvifter, kjøleenheter og kjølere

Den høykvalitets filterteknologien muliggjør en betydelig økning i volumstrømmen sammenlignet med konvensjonelle fleecefiltre og dermed en økning i ytelsen til enheten og en reduksjon i energiforbruket. I tillegg sikrer bedre filteregenskaper mindre støv i skapet eller enheten, og servicekostnadene kan reduseres takket være lengre levetid.



Funksjoner

Art.nr	SK 3182.125
Utførelse	for filtervifte/utgangsfiler
Materiale	Foldefilter: basert på polyester, smelteblåst polykarbonat Absorbasjonsmatte: 100 % polyester
Farge	hvit
Henvisning	Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
Pakker for best.nr.	3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900
Dimensjoner	Bredde: 212,5 mm Høyde: 212,5 mm Dybde: 21 mm
Mål absorbasjonsmatte	Bredde: 221 mm Høyde: 221 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55 ved montering av filtervifte/utgangsfiler

Funksjoner

Henvisning til best.nr.	Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	0,35 kg
Bruttovekt	0,38 kg
Tolltariffnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK foldefilter IP 55, for filtervifte/utløpsfilter 3240./ 3241.xxx, B×H×D: 212,5x212,5x21 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	CSA UR + C-UR (recognized)
---------------	-------------------------------