

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3185.030

VX25 Blue e+ integrert løsning

Stat: 24.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3185.030 - VX25 Blue e+ integrert løsning

Produktet er den perfekte symbiosen mellom rekkemontert gulvskap VX25 og Blue e+ kjøleaggregat. Med kun ett bestillingsnummer får man et skap med integrert kjøleaggregat. Kjøleaggregatet har alle fordelene til Blue e+ teknologien

Funksjoner

Art.nr	SK 3185.030
Fordeler	Perfekt symbiose mellom rekkemontert gulvskap VX25 og Blue e+ kjøleaggregat Det er lett å trekke ut kjøleaggregatet forfra for å utføre vedlikehold Intet monteringsarbeid - kjøleaggregatet, dørposisjonsbryteren og kablingen for tilkobling er installert klar for tilkobling Kjøleaggregatet har alle fordelene til Blue e+ teknologien
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Gulvskap VX25, dør, tak, bakvegg, sidevegger, bunnplate, montasjeplate Lås: 3 mm splittlås Integrert dørposisjonsbryter Integrert Blue e+ kjøleaggregat Elektronisk kondensatfordamper Foldefilter Kondensatslange (3 m)
Opsjoner	For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,76 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,76 kW
Måledriftsspenning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz

Funksjoner

Henvisning	Drift uten foldefilter er ikke tillatt Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
Måleeffekt	0,75 kW
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04 Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz	5,3
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.200 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 54 med foldefilter Indre kretsløp IP 54 med foldefilter
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,59 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,85 t
Temperaturregulering	e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	-20 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)	-20 °C...45 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe	3 °C...60 °C
Innstillingsområde	20 °C...50 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,67 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,67 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,68 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,68 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	24 bar
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	210,1 kg

Funksjoner

Bruttovekt	223 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	Basisskap VX25, 800x2200x600 mm, montasjeplate 699x1696 mm, med integrert Blue e+ kjøleaggregat, 1300 W, 230 V, med e+ Controller

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring UK
--------------	----------------------