

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.850

Klimamodulkonsept klimadør VX25

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.850 - Klimamodulkonsept klimadør VX25 for montering av kjølemoduler

Klimadører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.

Funksjoner

Art.nr	SK 3201.850
Produktbeskrivelse	Klimadører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX. Klimadørene føyer seg optimalt inn i det komplette skapdesignet.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Klimadør uten formontert kjølemodul 180°-hengsler, døråpningsvinkel ca. 130°
Henvisning til best.nr.	Passer for VX skap På VX-skap med en bredde på 1200 mm kan den eksisterende hengslede døren brukes – uavhengig av om enheten er plassert på venstre eller høyre side Venstrehengslet
Passer for	Apparatposisjon venstre
Passer for	Kapslingstype: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Kapslingstype: = 1.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	29,4 kg
Bruttovekt	30,6 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 2000 mm high, door hinge right

Godkjenninger

Forklaringer

Declaration of conformity - F-gas regulation