

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.900

Fitting G $\frac{3}{8}$ "

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.900 - Fitting G 3/8"

Med G 3/8" adapter med innvendige gjenger kan du opprette en fast rørinstallasjon på luft/vann-varmeveksleren for tur- og returløpet.

Funksjoner

Art.nr	SK 3201.900
Produktbeskrivelse	Med G 3/8" adapter med innvendige gjenger kan du opprette en fast rørinstallasjon på luft/vann-varmeveksleren for tur- og returløpet.
Materiale	Messing
Ventilutførelse	G3/8" innvendige gjenger
Pakker for best.nr.	3209.... 3210.... 3363.... 3364.... 3373.... 3374.... 3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_R ANGE	1 - 10 bar
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	0,13 kg
Bruttovekt	0,131 kg
Tolltariffnummer	83015000
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	SK Fitting, for luft/vann-varmevekslere SK 3209-3375, G 3/8" adapter innvendige gjenger, trykkinnstillingsområde: 1-10 bar