

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.960

Ringkjerne-transformator

Stat: 25.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.960 - Ringkjernetransformator Primærtilkobling 115 V/400 V

Til spenningsforsyning av veggmonterte luft/vann-varmevekslere i 230 V-utførelse. Fås med 115 V eller 400 V primærtilkobling.

Funksjoner

Art.nr	SK 3201.960
Produktbeskrivelse	Til spenningsforsyning av veggmonterte luft/vann-varmevekslere i 230 V-utførelse. Fås med 115 V eller 400 V primærtilkobling.
Tekniske data	Effekt 110 VA Spennings toleranse $\pm 10\%$ Primærtilkobling 3500 mm lang Sekundærtilkobling 1500 mm lang Montering på 35 mm bæreskinne EN 50 022
Leveringsomfang	Ringkjernetransformator Festemateriell
Pakkeenhet	1 stk.
Snap-mounting to support rails TS 35	Ja
Pakker for best.nr.	3363.X0X 3364.X0X 3212.230 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Dimensjoner	Bredde: 105 mm Høyde: 123 mm Dybde: 55 mm
Måledriftsspenning	230 V (sekundær), 1~, 50 Hz/60 Hz 400 V (primær), 2~, 50 Hz/60 Hz
Nettovekt	2,2 kg

Funksjoner

Bruttovekt	3,214 kg
Tolltariffnummer	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK Ringkjernetransformator, for luft/vann-varmeveksler, SK 3363/64.X0X, 3212.230, 3214/3215.100, Primærtilkobling 115 V/400 V, BHD: 105x123x55 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------