


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.108 TopTherm filtervifte

Stat: 22.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.108 - TopTherm filtervifte

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteeffekt på 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, kapslingsklass standard IP 54.

## Funksjoner

|   |  |
|---|--|
| Art.nr  | SK 3237.108  |
| Utførelse   | veggmontering  |
| Produktbeskrivelse  | Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteeffekt. Den diagonale retningen på luftstrømmen gir en jevnere oppvarming av koblingsskapet.  |
| Produktendring  | Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten. |
| Farge   | RAL 9005   |
| Leveringsomfang   | Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte   |
| Ventilator  | Aksiell, spaltepoltmotor   |
| Lufteeffekt frittblåsende (med fleecefilter)                                      | Ved 50 Hz: 20 m <sup>3</sup> /h<br>Ved 60 Hz: 25 m <sup>3</sup> /h   |
| Lufteeffekt med utgangsfiler inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer) | 1 x 3237208: 15/18 m <sup>3</sup> /h<br>2 x 3237208: 16/20 m <sup>3</sup> /h   |
| Måledriftsspenning  | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Merkeeffekt Pel   | Ved 50 Hz: 12 W<br>Ved 60 Hz: 10 W   |
| Driftsstrøm maks.   | Ved 50 Hz: 0,065 A<br>Ved 60 Hz: 0,07 A  |
| Dimensjoner   | Bredde: 116,5 mm<br>Høyde: 116,5 mm  |
| Innbyggingsdybde  | 43 mm  |

# Funksjoner

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Montasjeutsparing                | Utsparingsbredde: 92 mm<br>Utsparingshøyde: 92 mm  |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fleecefilter<br>IP 56 med fleecefilter og regntak  |
| Kapslingsgrad NEMA               | Type 12 med fleecefilter<br>Type 3<br>Type 3R med fleecefilter og regntak  |
| Forberedt for sikring            | Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A   |
| Henvisning                       | For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre.<br>Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme |
| Levetid vifte (L10, 40 °C)       | Ved 50 Hz: 55.000 h<br>Ved 60 Hz: 60.000 h   |
| Driftstemperaturområde           | -15 °C...55 °C   |
| Lagringstemperaturområde         | -30 °C...70 °C   |
| Lydtrykknivå                     | Ved 50 Hz: 38 dB(A)<br>Ved 60 Hz: 43 dB(A)   |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.   |
| Nettovekt                        | 0,45 kg  |
| Bruttovekt                       | 0,468 kg   |
| Tolltariffnummer                 | 84145915   |
| ETIM 9                           | EC000320   |
| ETIM 8                           | EC000320   |
| ECLASS 8.0                       | 27180716   |
| Produktbeskrivelse               | SK filter fan TopTherm, 20/25 m <sup>3</sup> / h, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm   |

# Godkjenninger

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkjenninger | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTFTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--|

---

|              |   |
|--------------|---|
| Forklaringer | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |
|--------------|---|