

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.710 Blue e+ filtervifte

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.710 - Blue e+ filtervifte

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteeffekt på 20 - 1160 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.



Funksjoner

Art.nr	SK 3237.710
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteeffekt. Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteeffekt.
Fordeler	Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet. Montasje uten verktøy
Materiale	Plast
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
Ventilator	Aksiell, spaltepilmotor
Lufteeffekt frittblåsende (med fleecefilter)	Ved 50 Hz: 20 m ³ /h Ved 60 Hz: 25 m ³ /h

Funksjoner

Luftmengde med tilhørende utgangsfiler inkl. fleecefilter	Ved 50 Hz: 15 m ³ /h Ved 60 Hz: 18 m ³ /h
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 12 W Ved 60 Hz: 10 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,14 A Ved 60 Hz: 0,13 A
Dimensjoner	Bredde: 116,5 mm Høyde: 116,5 mm Dybde: 64,5 mm
Innbyggingsdybde	46 mm
Montasjeutsparring	Utsparringsbredde: 92 mm Utsparringshøyde: 92 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fleecefilter IP 56 med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA	Type 12 med fleecefilter Type 3, 3R med fleecefilter og regntak
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 2 A
Henvisning	Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtreklemme
Driftstemperaturområde	-15 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 42 dB(A) Ved 60 Hz: 47 dB(A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,464 kg
Bruttovekt	0,466 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Funksjoner

ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ filtervifte, 20/25 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035

Godkjenninger

Godkjenninger	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring
