

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.810 Blue e+ filtervifte

Stat: 11.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.810 - Blue e+ filtervifte EMC

Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteeffekt fra 20 – 900 m³/h



Funksjoner

| | |
|--|---|
| Art.nr | SK 3237.810 |
| Utførelse | veggmontering EMC |
| Produktbeskrivelse | EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3. |
| Fordeler | Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet. Montasje uten verktøy |
| Materiale | Plast |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Komplett, monteringsklar enhet, inkl. EMC-filtermatte |
| Ventilator | Aksiell, spaltepilmotor |
| Lufteeffekt frittblåsende (med fleecefilter) | Ved 50 Hz: 20 m ³ /h Ved 60 Hz: 25 m ³ /h |

Funksjoner

| | |
|---|--|
| Luftmengde med tilhørende utgangsfiler inkl. fleecefilter | Ved 50 Hz: 15 m ³ /h Ved 60 Hz: 18 m ³ /h |
| Måledriftsspenning | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Merkeeffekt Pel | Ved 50 Hz: 12 W Ved 60 Hz: 10 W |
| Driftsstrøm maks. | Ved 50 Hz: 0,14 A Ved 60 Hz: 0,13 A |
| Dimensjoner | Bredde: 116,5 mm Høyde: 116,5 mm Dybde: 64,5 mm |
| Innbyggingsdybde | 46 mm |
| Montasjeutsparring | Utsparringsbredde: 92 mm Utsparringshøyde: 92 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fleecefilter IP 56 med fleecefilter og regntak |
| Kapslingsgrad NEMA | Type 12 med fleecefilter Type 3, 3R med fleecefilter og regntak |
| Forberedt for sikring | Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 2 A |
| Henvisning | For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer. |
| Driftstemperaturområde | -15 °C...55 °C |
| Lagringstemperaturområde | -30 °C...70 °C |
| Lydtrykknivå | Ved 50 Hz: 42 dB(A) Ved 60 Hz: 47 dB(A) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,4 kg |
| Bruttovekt | 0,4 kg |
| Tolltariffnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Blue e+ filtervifte, EMC, 20/25 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
