

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.624 TopTherm filtervifte

Stat: 11.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.624 - TopTherm filtervifte EMC

Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.



Funksjoner

Art.nr	SK 3238.624
Utførelse	veggmontering EMC
Produktbeskrivelse	EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
Produktendring	Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
Ventilator	Aksiell, likestrømsmotor
Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)	1 x 3238060: 36 m ³ /h 2 x 3238060: 46 m ³ /h
Frittblåsende luftmengde (medium fleece-filter) DC	52 m ³ /h
Måledriftsspenning	24 V (DC)
Driftsstrøm maks.	ved DC: 0,24 A
Merkeeffekt Pel	ved DC: 5,7 W

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 148,5 mm Høyde: 148,5 mm
Monatsjemål	Oppbyggingsdybde: 16 mm Innbyggingsdybde: 58,5 mm
Montasjeutsparing	Utsparingsbredde: 124 mm Utsparingshøyde: 124 mm
Henvisning	For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fleecefilter IP 56 med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA	Type 12 med fleecefilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X med fleecefilter og regntak
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
Levetid	95 500 h
Driftstemperaturområde	-15 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå	ved DC: 46 dB(A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,9 kg
Bruttovekt	0,92 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK filtervifte TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), B×H×D: 148,5 × 148,5 × 16 mm, EMV

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring