

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.724 Blue e+ filtervifte

Stat: 06.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.724 - Blue e+ filtervifte

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteeffekt på 20 - 1160 m<sup>3</sup>/h, kapslingsklass standard IP 54.



## Funksjoner

Art.nr	SK 3238.724
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt.
Fordeler	Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet. Montasje uten verktøy
Materiale	Plast
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Ventilator	Aksiell, likestrømsmotor
Lufteeffekt frittblåsende (med foldefilter)	ved DC: 63 m <sup>3</sup> /h

# Funksjoner

Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter	ved DC: 49 m <sup>3</sup> /h
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)	ved DC: 53 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde med tilhørende utgangsfiler inkl. fleecefilter	ved DC: 40 m <sup>3</sup> /h
Måledriftsspenning	24 V (DC)
Merkeeffekt Pel	ved DC: 5,7 W
Driftsstrøm maks.	ved DC: 0,27 A
Dimensjoner	Bredde: 148,5 mm Høyde: 148,5 mm Dybde: 82,5 mm
Innbyggingsdybde	64 mm
Montasjeutsparring	Utsparringsbredde: 124 mm Utsparringshøyde: 124 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fleecefilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorpsjonsmatte IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA	Type 12 med fleecefilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smertesikring: 2 A
Henvisning	Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtreklemme
Driftstemperaturområde	-15 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå	ved DC: 52 dB(A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,45 kg
Bruttovekt	0,607 kg
Tolltariffnummer	84145915

## Funksjoner

---

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ filtervifte, 63 m <sup>3</sup> /h, 24 V (DC), BxHxD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring