

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.800 Blue e+ filtervifte

Stat: 27.02.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.800 - Blue e+ filtervifte EMC

Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt fra 20 – 900 m<sup>3</sup>/h



## Funksjoner

Art.nr	SK 3238.800
Utførelse	veggmontering EMC
Produktbeskrivelse	EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
Fordeler	Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet. Montasje uten verktøy
Materiale	Plast
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett, monteringsklar enhet, inkl. EMC-filtermatte
Ventilator	Aksiell, spaltepoltmotor
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)	Ved 50 Hz: 53 m <sup>3</sup> /h Ved 60 Hz: 64 m <sup>3</sup> /h

# Funksjoner

Luftmengde med tilhørende utgangsfiler inkl. fleecefilter	Ved 50 Hz: 40 m <sup>3</sup> /h Ved 60 Hz: 46 m <sup>3</sup> /h
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 14,7 W Ved 60 Hz: 16,5 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,1 A Ved 60 Hz: 0,12 A
Dimensjoner	Bredde: 148,5 mm Høyde: 148,5 mm Dybde: 82,5 mm
Innbyggingsdybde	64 mm
Montasjeutsparring	Utsparringsbredde: 124 mm Utsparringshøyde: 124 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fleecefilter IP 56 med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA	Type 12 med fleecefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter og regntak
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
Henvisning	For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
Driftstemperaturområde	-15 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 52 dB(A) Ved 60 Hz: 54 dB(A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,8 kg
Bruttovekt	0,92 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

# Funksjoner

---

ECLASS 8.0

27180716

---

Produktbeskrivelse

SK Blue e+ filtervifte, EMC, 53/64 m<sup>3</sup>/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz,  
BxHxD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035

# Godkjenninger

---

Godkjenninger

CSA  
30 - KC Korea  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Forklaringer

Samsvarserklæring