

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.080

Regntak

Stat: 21.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.080 - Regntak for å øke kapslingsgraden

Spesielt ved bruk i næringsmiddelindustrien beskytter regntaket mot inntrenging av væte. Kapslingsgrad IP 56 oppnås sammen med standardfilteret.



Funksjoner

Art.nr	SK 3239.080
Produktbeskrivelse	For filtervifte og utgangsfiler. Enkel rengjøring pga. utenpåliggende, næringsmiddelkompatibel silikontetning.
Materiale	Rustfritt stål AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikon
Pakker for best.nr.	3239....
Dimensjoner	Bredde: 233 mm Høyde: 330 mm Dybde: 55 mm
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 56 ved bruk av filtermatte over filtervifte/utgangsfiler
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2 kg
Bruttovekt	2,053 kg
Tolltariffnummer	73269098

Funksjoner

ETIM 9	EC000744
--------	----------

ETIM 8	EC000744
--------	----------

ECLASS 8.0	27182405
------------	----------

Produktbeskrivelse	SK Regntak, for filtervifter, og utgangsfiler SK 3239, BHD: 233x330x55 mm, rustfritt stål, silikon
--------------------	---

Godkjenninger

Godkjenninger	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	---