

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.600 TopTherm filtervifte

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.600 - TopTherm filtervifte EMC

Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.



Funksjoner

Art.nr	SK 3239.600
Utførelse	veggmontering EMC
Produktbeskrivelse	EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
Produktendring	Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecfiltermatte
Ventilator	Aksiell, spaltepilmotor
Lufteffekt (frittblåsende)	Ved 50 Hz: 100 m ³ /h Ved 60 Hz: 115 m ³ /h
Lufteffekt med utgangsfiler inkl. fleecfiltermatte (antall x bestillingsnummer)	1 x 3239060: 74/87 m ³ /h 2 x 3239060: 84/98 m ³ /h
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,12 A Ved 60 Hz: 0,09 A

Funksjoner

Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 15 W Ved 60 Hz: 14 W
Dimensjoner	Bredde: 204 mm Høyde: 204 mm
Monatsjemål	Oppbyggingsdybde: 24 mm Innbyggingsdybde: 90 mm
Montasjeutsparring	Utsparringsbredde: 177 mm Utsparringshøyde: 177 mm
Henvisning	For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fleecefilter IP 56 med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA	Type 12 med fleecefilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X med fleecefilter og regntak
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 2 A
Levetid vifte (L10, 40 °C)	Ved 50 Hz: 68.200 h Ved 60 Hz: 68.200 h
Driftstemperaturområde	-15 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 46 dB(A) Ved 60 Hz: 49 dB(A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,1 kg
Bruttovekt	1,237 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Funksjoner

Produktbeskrivelse	SK filtervifte TopTherm, 100/115 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 204×204×24 mm, EMC
--------------------	---

Godkjenninger

Godkjenninger	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	--

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---