

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.080

## Regntak

Stat: 12.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.080 - Regntak for å øke kapslingsgraden

Spesielt ved bruk i næringsmiddelindustrien beskytter regntaket mot inntrenging av væte. Kapslingsgrad IP 56 oppnås sammen med standardfilteret.



## Funksjoner

Art.nr	SK 3240.080
Produktbeskrivelse	For filtervifte og utgangsfiler. Enkel rengjøring pga. utenpåliggende, næringsmiddelkompatibel silikontetning.
Materiale	Rustfritt stål AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikon
Pakker for best.nr.	3240.... 3241....
Dimensjoner	Bredde: 282 mm Høyde: 390 mm Dybde: 85 mm
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 56 ved bruk av filtermatte over filtervifte/utgangsfiler
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,5 kg
Bruttovekt	2,887 kg

# Funksjoner

---

Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeskrivelse	SK Regntak, for filtervifter, og utgangsfiler SK 3240/3241, BHD: 282x390x85 mm, rustfritt stål, silikon

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
---------------	---