

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.080

Regntak

Stat: 17.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.080 - Regntak for å øke kapslingsgraden

Spesielt ved bruk i næringsmiddelindustrien beskytter regntaket mot inntrenging av væte. Kapslingsgrad IP 56 oppnås sammen med standardfilteret.



Funksjoner

Art.nr	SK 3240.080
Produktbeskrivelse	For filtervifte og utgangsfiler. Enkel rengjøring pga. utenpåliggende, næringsmiddelkompatibel silikontetning.
Materiale	Rustfritt stål AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikon
Pakker for best.nr.	3240.... 3241....
Dimensjoner	Bredde: 282 mm Høyde: 390 mm Dybde: 85 mm
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 56 ved bruk av filtermatte over filtervifte/utgangsfiler
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,5 kg
Bruttovekt	2,887 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeskrivelse	SK Regntak, for filtervifter, og utgangsfiler SK 3240/3241, BHD: 282x390x85 mm, rustfritt stål, silikon

Godkjenninger

Godkjenninger	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
---------------	---