

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.208 Utgangsfiler

Stat: 17.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.208 - Utgangsfiler Standard

For lufting med konveksjon kan et utgangsfiler monteres øverst og nederst i apparatskapet.



## Funksjoner

Art.nr	SK 3240.208
Produktbeskrivelse	For lufting med konveksjon kan et utgangsfiler monteres øverst og nederst i apparatskapet.
Materiale	ABS
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Utgangsfiler Fleecefiltermatte
Montasjeutsparing	Utsparingsbredde: 224 mm Utsparingshøyde: 224 mm
Pakker for best.nr.	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Dimensjoner	Bredde: 255 mm Høyde: 255 mm Dybde: 25 mm
Kapslingsgrad NEMA	Type 12 med fleecefilter/foldefilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fleecefilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorpsjonsmatte IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak

# Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,46 kg
Bruttovekt	0,56 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK