

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.400 Blue e+ utgangsfiler

Stat: 09.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.400 - Blue e+ utgangsfiler EMC

Sammen med den tilhørende filterviften brukes utgangsfileret til å lede bort varmetapet fra skapet, ventilere skapet og beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette oppnås gjennom direkte tilførsel av omgivelsesluft, som må ligge under den tillatte temperaturen i skapet.



Funksjoner

Art.nr	SK 3240.400
Utførelse	veggmontering EMC
Fordeler	Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Montasje uten verktøy
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Utgangsfiler EMC-filtermatte
Montasjeutsparring	Utsparringsbredde: 224 mm Utsparringshøyde: 224 mm
Pakker for best.nr.	SK 3240.8xx/3241.8xx
Dimensjoner	Bredde: 255 mm Høyde: 255 mm Dybde: 45,2 mm

Funksjoner

Kapslingsgrad NEMA	Type 12 med fleecefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fleecefilter IP 56 med fleecefilter og regntak
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,4 kg
Bruttovekt	0,661 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ utgangsfiler, EMC, for filtervifte 3240.8xx/3241.8xx, BxH 255 x 255 mm, RAL 7035

Godkjenninger

Godkjenninger	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	---