

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3241.118 TopTherm filtervifte

Stat: 01.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3241.118 - TopTherm filtervifte

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteeffekt på 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, kapslingsklass standard IP 54.

## Funksjoner

|   |  |
|---|--|
| Art.nr  | SK 3241.118  |
| Utførelse   | veggmontering  |
| Produktbeskrivelse  | Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteeffekt. Den diagonale retningen på luftstrømmen gir en jevnere oppvarming av koblingsskapet.  |
| Produktendring  | Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten. |
| Farge   | RAL 9005   |
| Leveringsomfang   | Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte   |
| Ventilator  | Diagonal, spaltepoltmotor  |
| Lufteeffekt frittblåsende (med foldefilter)                                       | Ved 50 Hz: 272 m <sup>3</sup> /h<br>Ved 60 Hz: 272 m <sup>3</sup> /h   |
| Lufteeffekt frittblåsende (med fleecefilter)                                      | Ved 50 Hz: 225 m <sup>3</sup> /h<br>Ved 60 Hz: 245 m <sup>3</sup> /h   |
| Lufteeffekt med utgangsfiler inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer) | 1 x 3240208: 171/182 m <sup>3</sup> /h<br>2 x 3240208: 200/217 m <sup>3</sup> /h   |
| Måledriftsspenning  | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Merkeeffekt Pel   | Ved 50 Hz: 40 W<br>Ved 60 Hz: 42 W   |
| Driftsstrøm maks.   | Ved 50 Hz: 0,52 A<br>Ved 60 Hz: 0,48 A   |
| Dimensjoner   | Bredde: 255 mm<br>Høyde: 255 mm  |

# Funksjoner

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Innbyggingsdybde                 | 107 mm  |
| Montasjeutsparing                | Utsparingsbredde: 224 mm<br>Utsparingshøyde: 224 mm   |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fleecefilter/foldefilter<br>IP 55 med foldefilter og absorpsjonsmatte<br>IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak  |
| Kapslingsgrad NEMA               | Type 12 med fleecefilter/foldefilter<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak   |
| Forberedt for sikring            | Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 4 A  |
| Henvisning                       | For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre.<br>Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtreklemme |
| Levetid vifte (L10, 40 °C)       | Ved 50 Hz: 61.000 h<br>Ved 60 Hz: 60.000 h  |
| Driftstemperaturområde           | -30 °C...55 °C  |
| Lagringstemperaturområde         | -30 °C...70 °C  |
| Lydtrykknivå                     | Ved 50 Hz: 54 dB(A)<br>Ved 60 Hz: 56 dB(A)  |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.  |
| Nettovekt                        | 2,2 kg  |
| Bruttovekt                       | 2,36 kg   |
| Tolltariffnummer                 | 84145915  |
| ETIM 9                           | EC000320  |
| ETIM 8                           | EC000320  |
| ECLASS 8.0                       | 27180716  |

# Funksjoner

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivelse | SK filtervifte TopTherm, 225/245 m <sup>3</sup> /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D:<br>255×255×25 mm |
|--------------------|--|

# Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|---------------|---|

---

|              |   |
|--------------|---|
| Forklaringer | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |
|--------------|---|