

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3241.710 Blue e+ filtervifte

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3241.710 - Blue e+ filtervifte

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 1160 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.



Funksjoner

| | |
|--|--|
| Art.nr | SK 3241.710 |
| Utførelse | veggmontering |
| Produktbeskrivelse | Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. |
| Fordeler | Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet. Montasje uten verktøy |
| Materiale | Plast |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter |
| Ventilator | Diagonal, spaltepoltmotor |
| Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter) | Ved 50 Hz: 272 m ³ /h Ved 60 Hz: 280 m ³ /h |

Funksjoner

| | |
|---|--|
| Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter | Ved 50 Hz: 242 m ³ /h Ved 60 Hz: 246 m ³ /h |
| Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter) | Ved 50 Hz: 225 m ³ /h Ved 60 Hz: 245 m ³ /h |
| Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter | Ved 50 Hz: 173 m ³ /h Ved 60 Hz: 187 m ³ /h |
| Måledriftsspenning | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Merkeeffekt Pel | Ved 50 Hz: 43,4 W Ved 60 Hz: 52,2 W |
| Driftsstrøm maks. | Ved 50 Hz: 0,54 A Ved 60 Hz: 0,6 A |
| Dimensjoner | Bredde: 255 mm Høyde: 255 mm Dybde: 129 mm |
| Innbyggingsdybde | 108 mm |
| Montasjeutsparring | Utsparringsbredde: 224 mm Utsparringshøyde: 224 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fleecefilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorpsjonsmatte IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak |
| Kapslingsgrad NEMA | Type 12 med fleecefilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak |
| Forberedt for sikring | Sikkerhetsautomat/smertesikring: 4 A |
| Henvisning | Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtreklemme |
| Driftstemperaturområde | -30 °C...55 °C |
| Lagringstemperaturområde | -30 °C...70 °C |
| Lydtrykknivå | Ved 50 Hz: 53 dB(A) Ved 60 Hz: 54 dB(A) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettvekt | 2,18 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Bruttovekt | 2,384 kg |
| Tolltariffnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Blue e+ filtervifte, 272/280 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
