

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.110 TopTherm filtervifte

Stat: 03.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.110 - TopTherm filtervifte

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteeffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

Funksjoner

| | |
|---|--|
| Art.nr | SK 3243.110 |
| Utførelse | veggmontering |
| Produktbeskrivelse | Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteeffekt. Den diagonale retningen på luftstrømmen gir en jevnere oppvarming av koblingsskapet. |
| Produktendring | Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten. |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte |
| Ventilator | Diagonal, 1~ Kondensatormotor |
| Lufteeffekt frittblåsende (med foldefilter) | Ved 50 Hz: 625 m ³ /h Ved 60 Hz: 716 m ³ /h |
| Lufteeffekt frittblåsende (med fleecefilter) | Ved 50 Hz: 540 m ³ /h Ved 60 Hz: 590 m ³ /h |
| Lufteeffekt med utgangsfiler inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer) | 1 x 3243200: 405/460 m ³ /h 2 x 3243200: 475/520 m ³ /h |
| Måledriftsspenning | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Merkeeffekt Pel | Ved 50 Hz: 75 W Ved 60 Hz: 90 W |
| Driftsstrøm maks. | Ved 50 Hz: 0,78 A Ved 60 Hz: 0,8 A |
| Dimensjoner | Bredde: 323 mm Høyde: 323 mm |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|---|
| Innbyggingsdybde | 118,5 mm |
| Montasjeutsparing | Utsparingsbredde: 292 mm Utsparingshøyde: 292 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fleecefilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorpsjonsmatte IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak |
| Kapslingsgrad NEMA | Type 12 med fleecefilter/foldefilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak |
| Forberedt for sikring | Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 6 A |
| Henvisning | For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre. Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtreklemme |
| Levetid vifte (L10, 40 °C) | Ved 50 Hz: 61.000 h Ved 60 Hz: 59.000 h |
| Driftstemperaturområde | -30 °C...55 °C |
| Lagringstemperaturområde | -30 °C...70 °C |
| Lydtryknivå | Ved 50 Hz: 59 dB(A) Ved 60 Hz: 61 dB(A) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettvekt | 3,672 kg |
| Bruttovekt | 3,94 kg |
| Tolltariffnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivelse | SK filtervifte TopTherm, 540/590 m ³ /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 323×323×25 mm |
|--------------------|--|

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--|

| | |
|--------------|---|
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
|--------------|---|