

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.800 Blue e+ filtervifte

Stat: 16.05.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.800 - Blue e+ filtervifte EMC

Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt fra 20 – 900 m<sup>3</sup>/h



## Funksjoner

|   |   |
|---|---|
| Bestillingsnr.                              | SK 3243.800   |
| Utførelse                                   | veggmontering<br>EMC  |
| Produktbeskrivelse                          | EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.   |
| Fordeler                                    | Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret<br>Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker<br>Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.<br>Montasje uten verktøy |
| Materiale                                   | Plast   |
| Farge                                       | RAL 7035  |
| Leveringsomfang                             | Komplett, monteringsklar enhet, inkl. EMC-filtermatte   |
| Ventilator                                  | Diagonal, 1~ Kondensatormotor   |
| Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter) | Ved 50 Hz: 540 m <sup>3</sup> /h<br>Ved 60 Hz: 590 m <sup>3</sup> /h  |

# Funksjoner

|   |  |
|---|--|
| Luftmengde med tilhørende utgangsfiler inkl. fleecefilter | Ved 50 Hz: 444 m <sup>3</sup> /h<br>Ved 60 Hz: 498 m <sup>3</sup> /h   |
| Måledriftsspenning  | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Merkeeffekt Pel   | Ved 50 Hz: 77,7 W<br>Ved 60 Hz: 106,4 W  |
| Driftsstrøm maks.   | Ved 50 Hz: 0,39 A<br>Ved 60 Hz: 0,47 A   |
| Dimensjoner   | Bredde: 323 mm<br>Høyde: 323 mm<br>Dybde: 144,5 mm   |
| Innbyggingsdybde  | 124 mm   |
| Montasjeutsparring  | Utsparringsbredde: 292 mm<br>Utsparringshøyde: 292 mm  |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529                          | IP 54 med fleecefilter<br>IP 56 med fleecefilter og regntak  |
| Kapslingsgrad NEMA  | Type 12 med fleecefilter<br>Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter og regntak  |
| Forberedt for sikring                                     | Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 4 A   |
| Henvisning  | For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer. |
| Driftstemperaturområde                                    | -30 °C...55 °C   |
| Lagringstemperaturområde                                  | -30 °C...70 °C   |
| Lydtryknivå   | Ved 50 Hz: 62 dB(A)<br>Ved 60 Hz: 65 dB(A)   |
| Pakkeenhet  | 1 stk.   |
| Nettovekt   | 4.04   |
| Bruttovekt  | 4.248  |
| Tolltariffnummer  | 84145915   |
| EAN   | 4028177997943  |
| ETIM 9  | EC000320   |

# Funksjoner

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000320 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
|------------|----------|

# Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|---------------|---|

---

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
|--------------|-------------------|