

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3244.710 Blue e+ filtervifte

Stat: 17.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3244.710 - Blue e+ filtervifte

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteeffekt på 20 - 1160 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.



Funksjoner

Art.nr	SK 3244.710
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt.
Fordeler	Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet. Montasje uten verktøy
Materiale	Plast
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Ventilator	Diagonal, 1~ Kondensatormotor
Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)	Ved 50 Hz: 867 m ³ /h Ved 60 Hz: 910 m ³ /h

Funksjoner

Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter	Ved 50 Hz: 720 m ³ /h Ved 60 Hz: 745 m ³ /h
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)	Ved 50 Hz: 700 m ³ /h Ved 60 Hz: 770 m ³ /h
Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter	Ved 50 Hz: 537 m ³ /h Ved 60 Hz: 587 m ³ /h
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 120,7 W Ved 60 Hz: 166,1 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 1,06 A Ved 60 Hz: 1,47 A
Dimensjoner	Bredde: 323 mm Høyde: 323 mm Dybde: 156 mm
Innbyggingsdybde	136 mm
Montasjeutsparing	Utsparingsbredde: 292 mm Utsparingshøyde: 292 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fleecefilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorpsjonsmatte IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA	Type 12 med fleecefilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
Henvisning	Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtreklemme
Driftstemperaturområde	-30 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 64 dB(A) Ved 60 Hz: 66 dB(A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	4,9 kg

Funksjoner

Bruttovekt	5,011 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ filtervifte, 867/910 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035

Godkjenninger

Godkjenninger	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring
