

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3245.900 Blue e+ filtervifte

Stat: 10.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3245.900 - Blue e+ filtervifte med EC-teknologi

Den energieffektive designen med EC-teknologi kjennetegnes ikke bare av førsteklasses IoT-funksjon. Blue e+-filterviften gir også mange andre fordeler – fra energieffektivitet, overvåking og bærekraft til høyere luftmengder (175-1 160 m<sup>3</sup>/t).



## Funksjoner

Art.nr	SK 3245.900
Utførelse	veggmontering EC
Fordeler	Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering IoT-tilkobling muliggjør eksklusive funksjoner som automatisk filterrensing, filtervedlikeholdsindikator og nødkjølingsfunksjon. Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet. Montasje uten verktøy
Materiale	Plast
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Ventilator	Diagonal, EC-motor

# Funksjoner

Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)	Ved 50 Hz: 1.161 m <sup>3</sup> /h Ved 60 Hz: 1.161 m <sup>3</sup> /h
Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter	Ved 50 Hz: 969 m <sup>3</sup> /h
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)	Ved 50 Hz: 931 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde med tilhørende utgangsfiler inkl. fleecefilter	Ved 50 Hz: 728 m <sup>3</sup> /h
Måledriftsspenning	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 173,5 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 1,38 A
Dimensjoner	Bredde: 323 mm Høyde: 323 mm Dybde: 161 mm
Innbyggingsdybde	141 mm
Montasjeutsparing	Utsparingsbredde: 292 mm Utsparingshøyde: 292 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 51 med fleecefilter/foldefilter IP 52 med foldefilter og absorpsjonsmatte IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA	Type 1, 12 med fleecefilter/foldefilter Type 3, 3R med fleecefilter/foldefilter og regntak
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 6 A
Driftstemperaturområde	-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 72 dB(A)
Grensesnitt	0 - 10 V/PBM-inngang Turtallsutgang potensialfri feilmeldingskontakt RS485 (ModBus)
Pakkeenhet	1 stk.

# Funksjoner

---

Nettovekt	4,04 kg
Bruttovekt	4,241 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ filtervifte, EC-teknologi, 1161 m <sup>3</sup> /h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 323 x 323 x 161 mm, RAL 7035

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring