

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.910 Blue e+ filtervifte

Stat: 08.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.910 - Blue e+ filtervifte med EC-teknologi

Den energieffektive designen med EC-teknologi kjennetegnes ikke bare av førsteklasses IoT-funksjon. Blue e+-filterviften gir også mange andre fordeler – fra energieffektivitet, overvåking og bærekraft til høyere luftmengder (175-1 160 m³/t).



Funksjoner

| | |
|--|--|
| Art.nr | SK 3245.910 |
| Utførelse | veggmontering EC |
| Fordeler | Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet. Montasje uten verktøy |
| Materiale | Plast |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter |
| Ventilator | Diagonal, EC-motor |
| Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter) | Ved 50 Hz: 1.161 m ³ /h Ved 60 Hz: 1.161 m ³ /h |

Funksjoner

| | |
|---|---|
| Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter | Ved 50 Hz: 969 m ³ /h |
| Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter) | Ved 50 Hz: 931 m ³ /h |
| Luftmengde med tilhørende utgangsfiler inkl. fleecefilter | Ved 50 Hz: 728 m ³ /h |
| Måledriftsspenning | 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Merkeeffekt Pel | Ved 50 Hz: 174,6 W |
| Driftsstrøm maks. | Ved 50 Hz: 2,52 A |
| Dimensjoner | Bredde: 323 mm Høyde: 323 mm Dybde: 156 mm |
| Innbyggingsdybde | 136 mm |
| Montasjeutsparring | Utsparringsbredde: 292 mm Utsparringshøyde: 292 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 51 med fleecefilter/foldefilter IP52 med foldefilter og absorpsjonsmatte IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak |
| Kapslingsgrad NEMA | Type 1, 12 med fleecefilter/foldefilter Type 3, 3R med fleecefilter/foldefilter og regntak |
| Forberedt for sikring | Sikkerhetsautomat/smertesikring: 6 A |
| Driftstemperaturområde | -25 °C...55 °C |
| Lagringstemperaturområde | -25 °C...70 °C |
| Lydtryknivå | Ved 50 Hz: 72 dB(A) |
| Grensesnitt | 0 - 10 V/PBM-inngang Turtallsutgang |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 4,17 kg |
| Bruttovekt | 4,18 kg |
| Tolltariffnummer | 84145915 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Blue e+ filtervifte, EC-teknologi, 1161 m ³ /h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
