



SK 3300.050 - Klimamodulkonsept profildør TS 8 for montering av kjølemoduler

Profildører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.



Funksjoner

Art.nr	SK 3300.050
Produktbeskrivelse	Profildører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Profildør uten formontert kjølemodul TS 8 hengsler, døråpningsvinkel ca. 110°
Henvisning	Følgende informasjon gjelder for 1200 mm brede TS 8 skap Ved aggregatposisjon "høyre" består 1 VE av en profilslagdør for montasje i høyre apparatskaphalvdel pluss en spesiell låsbar dør for venstre apparatskaphalvdel. Ved aggregatposisjon "venstre" består 1 VE av en profilanslagdør for montasje i venstre apparatskaphalvdel. Eksisterende høyre låsbar dør kan brukes.
Henvisning til best.nr.	Høyrehengslet dør
Passer for	Kapslingstype: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	23,5 kg
Bruttovekt	27 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivelse	SK Klima-modulkonsept, profildører, for TS, BH: 600x2000 mm
