


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.120

Klimamodulkonsept profildør TS 8

Stat: 18.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.120 - Klimamodulkonsept profildør TS 8 for montering av kjølemoduler

Profildører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.



Funksjoner

Art.nr	SK 3300.120
Produktbeskrivelse	Profildører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Profildør uten formontert kjølemodul TS 8 hengsler, døråpningsvinkel ca. 110°
Henvisning	Følgende informasjon gjelder for 1200 mm brede TS 8 skap Ved aggregatposisjon "høyre" består 1 VE av en profilslagdør for montasje i høyre apparatskaphalvdel pluss en spesiell låsbar dør for venstre apparatskaphalvdel. Ved aggregatposisjon "venstre" består 1 VE av en profilanslagdør for montasje i venstre apparatskaphalvdel. Eksisterende høyre låsbar dør kan brukes.
Henvisning til best.nr.	Høyrehengslet dør
Passer for	Apparatposisjon høyre
Passer for	Kapslingstype: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	56,7 kg

Funksjoner

Bruttovekt	57,5 kg
Tolltariffnummer	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivelse	SK Klima-modulkonsept, profildører, for TS, BH: 1200x2000 mm, apparatposisjon høyre

Godkjenninger

Sertifikater	EAC
--------------	-----