

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3301.320 Vertikal tetting

Stat: 17.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.320 - Vertikal tetting for TS IT

For å blokkere luftstrømmen til venstre og høyre for 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm.

## Funksjoner

Art.nr	SK 3301.320
Utførelse	Ensidig selvklebende
Produktbeskrivelse	For å sperre luftstrømmen til venstre og høyre til 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm.
Materiale	Celle-PU-skum Flammehemmende iht. UL 94 (HF1)
Farge	Antrasitt
Tetting mellom	LCP og 19"-nivå
Dimensjoner	Bredde: 210 mm Høyde: 1.915 mm Dybde: 110 mm
Passer for	Bredde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,135 kg
Bruttovekt	1,335 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	SK Vertikal tetting, BHD: 210x1915x110 mm, tetting mellom sidevegg og 482,6 mm (19")-nivå