

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.320 Vertikal tetting

Stat: 22.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.320 - Vertikal tetting for TS IT

For å blokkere luftstrømmen til venstre og høyre for 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm.

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | SK 3301.320 |
| Utførelse | Ensidig selvklebende |
| Produktbeskrivelse | For å sperre luftstrømmen til venstre og høyre til 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm. |
| Materiale | Celle-PU-skum Flammehemmende iht. UL 94 (HF1) |
| Farge | Antrasitt |
| Tetting mellom | LCP og 19"-nivå |
| Dimensjoner | Bredde: 210 mm Høyde: 1.915 mm Dybde: 110 mm |
| Passer for | Bredde: 800 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 1,135 kg |
| Bruttovekt | 1,335 kg |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | SK Vertikal tetting, BHD: 210x1915x110 mm, tetting mellom sidevegg og 482,6 mm (19")-nivå |