

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392 Luftkanal

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.392 - Luftkanal for luftstyring på siden

For kaldlufttilførsel for svitsjer med luftinnsuging på siden.

Funksjoner

Art.nr	SK 3301.392
Produktbeskrivelse	Luftkanal, passiv, for kaldlufttilførsel til 19"-IT-utstyret med luftinntak på siden. Brukes i kombinasjon med avdekking rundt montasjenivået ved hjelp av luftledeplater og målrettet styring av luftstrømmen gjennom luftkanalen.
Fordeler	For bedre lufttilførsel til 19"-IT-utstyr med luftføring på siden Integrert membrantut muliggjør kabelgjennomføring bakover Dybdevariabel
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Luftkanal Adapter for feste på 19"-profilskinner Magnetbånd for tildekking av de gjenværende vertikale åpningene i luftbaffle
Monteringsmuligheter	for TS IT 19"-profilskinner for TS IT 19"-montasjerammer for 19" profilskinner, standard
Montasjetips	Kan kun monteres på det fremre 19"-installasjonsnivået Kan kun monteres i nærheten av de loddrette 19"-åpningene på luftbaffle
Dimensjoner	Høyde: 2 HE
Passer for	Kapslingstype: TS IT VX IT Bredde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,55 kg

Funksjoner

Bruttovekt	1,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Produktbeskrivelse	SK Luftkanal for luftstyring på siden, H: 2 HE, dybdevariabel 275 - 418 mm