

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.500

Elektronisk kondensatfordamper

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.500 - Elektronisk kondensatfordamper

For montering utenpå kapslingen. Kan brukes til alle apparatskap-kjøleaggregater og luft/vann-varmevekslere (veggmontering).



Funksjoner

Art.nr	SK 3301.500
Produktbeskrivelse	For montering utenpå kapslingen. Kan brukes til alle apparatskap-kjøleaggregater og luft/vann-varmevekslere (veggmontering).
Fordeler	Kan brukes i alle land da de kan kobles til flere spenninger
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Elektrisk kondensatfordamper, tilkoblingsklar
Evaporation performance	230 V: 3,5 l/d 115 V: 3,0 l/d
Dimensjoner	Bredde: 280 mm Høyde: 129 mm Dybde: 105 mm
Driftstemperaturområde	5 °C...60 °C
Måledriftsspenning	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1,32 kg
Bruttvekt	1,72 kg
Tolltariffnummer	84159000
ETIM 9	EC002009

Funksjoner

ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Produktbeskrivelse	SK Kondensatfordamper, elektronisk, 115 - 230 V, 50/60 Hz, B: 280 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------