

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.210

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Stat: 25.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.210 - Kjøleaggregat for veggmontering

TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».



Funksjoner

Art.nr	SK 3302.210
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Farge	RAL 9007
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,16 kW
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 60 Hz
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel

Funksjoner

Driftsstrøm maks.	Ved 60 Hz: 3,3 A
Maks. startstrøm	Ved 60 Hz: 8 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 310 m ³ /h Innvendig kretsløp: 345 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,03
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 280 mm Høyde: 550 mm Dybde: 140 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R-513A Mengde: 0,1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,08 t
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	30 °C...54 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,31 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,36 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	25 bar
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	13,3 kg
Bruttovekt	14 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Samsvarserklæring UK
