

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3302.300

# Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Stat: 11.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.300 - Kjøleaggregat for veggmontering

## TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».



## Funksjoner

Art.nr	SK 3302.300
Utførelse	veggmontering På tvers
Produktbeskrivelse	Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist) Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,16 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

# Funksjoner

Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 1,6 A Ved 60 Hz: 1,7 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 4,3 A Ved 60 Hz: 5,3 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 310 m <sup>3</sup> /h Innvendig kretsløp: 310 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Utførelse	veggmontering
Spesialversjon	På tvers
Dimensjoner	Bredde: 525 mm Høyde: 340 mm Dybde: 153 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R-513A Mengde: 0,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,09 t
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	30 °C...52 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	25 bar
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 10 A

# Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	14,07 kg
Bruttovekt	15,64 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK TopTherm kjøleaggregater, veggmontering, tverrformat, 0.36 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rustfritt stål, BHD: 525x340x153 mm

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Samsvarserklæring UK