


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.100

Kjøleaggregater for veggmontering

Stat: 06.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.100 - Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basiscontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.



Funksjoner

Art.nr	SK 3303.100
Materiale	Stålplate
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 500 W Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 610 W Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 280 W Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 350 W
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 2,6 A Ved 60 Hz: 2,6 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 5,1 A Ved 60 Hz: 6,4 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 345 m ³ /h Innvendig kretsløp: 310 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utførelse	veggmontering

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 280 mm Høyde: 550 mm Dybde: 210 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,17 kg
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Innstillingsområde	30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 36 W Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 380 W Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 420 W Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 390 W
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	17 kg
Bruttovekt	17,7 kg
Tolltariffnummer	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK RTT veggmontert kjøleenhet, 500 W, 230 V, basiskontroller

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK