

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.110

Kjøleaggregater for veggmontering

Stat: 20.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.110 - Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basiscontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.



Funksjoner

Art.nr	SK 3303.110
Materiale	Stålplate
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 500 W Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 280 W
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 60 Hz: 5,7 A
Maks. startstrøm	Ved 60 Hz: 11,5 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 345 m³/h Innvendig kretsløp: 310 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 280 mm Høyde: 550 mm Dybde: 210 mm

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,17 kg
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Innstillingsområde	30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 470 W Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 500 W
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	18.335
Bruttovekt	19.3
EAN	4028177322820
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK