


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.504

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, NEMA 4X

Stat: 11.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.504 - Kjøleaggregat for veggmontering

TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad NEMA 4X.



Funksjoner

Art.nr	SK 3303.504
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad NEMA 4X.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Farge	RAL 7001
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell

Funksjoner

Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,28 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 2,6 A Ved 60 Hz: 2,6 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 5,1 A Ved 60 Hz: 6,4 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 315 m ³ /h Innvendig kretsløp: 265 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33 Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 285 mm Høyde: 620 mm Dybde: 298 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R-513A Mengde: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 0,11 t
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	20 °C...50 °C

Funksjoner

Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,42 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
Henvisning til best.nr.	uten integrert kondensatfordunsting
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	36 kg
Bruttovekt	39,375 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK Blue e kjøleaggregater, veggmontering, NEMA 4X, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rustfritt stål, BHD: 285 x 620 x 298 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	FCC Samsvarserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Samsvarserklæring UK
