

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.520

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Stat: 06.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.520 - Kjøleaggregat for veggmontering

TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordampning. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».



Funksjoner

Art.nr	SK 3303.520
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordampning.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,5 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,66 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,4 kW
Måledriftsspenning	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Funksjoner

Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 2,9 A Ved 60 Hz: 3,3 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 5,9 A Ved 60 Hz: 7,3 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 315 m ³ /h Innvendig kretsløp: 265 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,41 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,5
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 280 mm Høyde: 550 mm Dybde: 210 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 0,24 t
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	16,15 kg

Funksjoner

Bruttovekt	17 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------