

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.140

Kjøleaggregater for veggmontering

Stat: 20.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.140 - Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basis-controller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.

Funksjoner

Art.nr	SK 3304.140
Materiale	Stålplate
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.000 W Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1.060 W Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 790 W Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 840 W
Måledriftsspenning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 2,8 A Ved 60 Hz: 2,9 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 11,5 A Ved 60 Hz: 12,7 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 900 m³/h Innvendig kretsløp: 600 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 950 mm Dybde: 260 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54

Funksjoner

Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,5 kg
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Innstillingsområde	30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 700 W Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 675 W Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 785 W Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 800 W
Forberedt for sikring	Motorvernbyrter: 6,3...10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	47.501
Bruttovekt	50.001
Tolltariffnummer	84158200
EAN	4028177322912
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK