

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3304.540

# Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3304.540 - Kjøleaggregat for veggmontering

## TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».

## Funksjoner

Art.nr	SK 3304.540
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakking Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell Integrert elektrisk kondensatfordamping
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,1 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,98 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Måledriftsspenning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 2,2 A Ved 60 Hz: 2,1 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 11,5 A Ved 60 Hz: 12,7 A

# Funksjoner

Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 950 m <sup>3</sup> /h Innvendig kretsløp: 540 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 950 mm Dybde: 260 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R-513A Menge: 0,325 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,21 t
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,64 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,79 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,73 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Forberedt for sikring	Motorvern Bryter: 6,3...10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	39,9 kg
Bruttovekt	42 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

# Funksjoner

---

ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK Blue e kjøleaggregater, veggmontering, 1.1 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 400x950x260 mm

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Forklaringer	Samsvarserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Samsvarserklæring UK

---