

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130

Kjøleaggregater for veggmontering

Stat: 18.07.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basiscontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.



Funksjoner

Bestillingsnr.	SK 3305.130
Materiale	Stålplate
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1.510 W Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 850 W Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1.020 W
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 5,6 A Ved 60 Hz: 6,2 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 22 A Ved 60 Hz: 24 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 900 m³/h Innvendig kretsløp: 800 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Utførelse	veggmontering

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 950 mm Dybde: 260 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,6 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,86 t
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Innstillingsområde	30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 850 W Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1.000 W Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1.000 W Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1.160 W
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16...16 A
Pakkeenhet	1 stk.
EAN	4028177560208
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK