


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3305.140**

**Kjøleaggregater for veggmontering**

Stat: 02.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3305.140 - Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basis-controller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.

## Funksjoner

Art.nr	SK 3305.140
Materiale	Stålplate
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1.510 W Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.230 W Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1.250 W
Måledriftsspenning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 2,6 A Ved 60 Hz: 2,9 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 12,2 A Ved 60 Hz: 11,3 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 900 m <sup>3</sup> /h Innvendig kretsløp: 800 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 950 mm Dybde: 260 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54

# Funksjoner

Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Menge: 0,6 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,86 t
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Innstillingsområde	30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 925 W Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1.100 W Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1.085 W Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1.275 W
Forberedt for sikring	Motorvern Bryter: 6,3...10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	46,551 kg
Bruttovekt	49,001 kg
Tolltariffnummer	84158200
ECLASS 8.0	27180704

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK