

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3310.700

Klima-kjølemodul Blue e

Stat: 04.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3310.700 - Klima-kjølemodul Blue e Kjøleeffekt 1,50 - 2,50 kW

Klimamoduler for klimadører. Kjøleeffekt fra 1500 til 2500 W.



Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | SK 3310.700 |
| Produktbeskrivelse | Alle kjølemoduler kan kombineres individuelt med alle klimadører. Kjølemodulene har den energieffektive Blue e-teknologien med integrert e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting som standard. |
| Fordeler | Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller |
| Materiale | Stålplate |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Kjølemodul forberedt for montering i klimadør Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) |
| Driftsstrøm maks. | Ved 50 Hz: 8,1 A Ved 60 Hz: 10,1 A |
| Maks. startstrøm | Ved 50 Hz: 22 A Ved 60 Hz: 24 A |
| Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35 | 1,47 kW/1,88 kW |
| Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50 | 1,63 kW/2,09 kW |

Funksjoner

| | |
|--|---|
| Temperaturregulering | e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C) |
| Ved 60 Hz | 10,1 A |
| Henvisning | For effektiv drift behøves en sokkel som er 100 eller 200 mm høy |
| Lufteffekt (frittblåsende) | Ytre kretsløp: 1.100 m ³ /h Innvendig kretsløp: 1.100 m ³ /h |
| Kjølemiddel/kjølemedium | Kjølemiddel: R-513A Mengde: 1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,63 t |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 |
| Driftstemperaturområde | 10 °C...55 °C |
| Tillatt driftstrykk (p maks.) | 30 bar |
| Forberedt for sikring | Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A |
| Innstillingsområde | 20 °C...53 °C |
| Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 | Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,7 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2,75 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,72 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,82 kW |
| Måledriftsspenning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 72 kg |
| Bruttovekt | 77 kg |
| Tolltariffnummer | 84158200 |
| ETIM 9 | EC002510 |
| ETIM 8 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180702 |
| Produktbeskrivelse | SK Klima-modulkonsept, Blue e kjølemodul, 2,7/2,75 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz |

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)

Forklaringer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - F-gas regulation