



SK 3310.710 - Klima-kjølemodul Blue e Kjøleeffekt 1,50 - 2,50 kW

Klimamoduler for klimadører. Kjøleeffekt fra 1500 til 2500 W.



Funksjoner

Art.nr	SK 3310.710
Produktbeskrivelse	Alle kjølemoduler kan kombineres individuelt med alle klimadører. Kjølemodulene har den energieffektive Blue e-teknologien med integrert e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting som standard.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Kjølemodul forberedt for montering i klimadør Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest)
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 17,3 A Ved 60 Hz: 19 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 36 A Ved 60 Hz: 39 A
Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35	1,36 kW/1,57 kW
Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50	1,53 kW/1,9 kW

Funksjoner

Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Ved 60 Hz	19 A
Henvisning	For effektiv drift behøves en sokkel som er 100 eller 200 mm høy
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 1.100 m³/h Innvendig kretsløp: 1.100 m³/h
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R-513A Mengde: 1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 1,68 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,61
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)	30 bar
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,5 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2,52 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,62 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	76 kg
Bruttovekt	84 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivelse	SK KTS Blue e kjølemodul, for profildører, 2500 W, 115 V, eComfortcontr.

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring