


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.160 Luftledningssett

Stat: 13.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.160 - Luftledningssett for LCP Hybrid

Kanalsettet fører luftstrømmen uten store trykktap inn i varmeveksleren til LCP Hybrid.

## Funksjoner

Art.nr	SK 3311.160
Produktbeskrivelse	Luftledningssettet består av to pluggbare plateelementer som monteres i det bakre området til 19" montasjerammen, oppe og nede. Platene brukes til å lede luftstrømmen fra IT Equipment, som er installert i det øvre og nedre området til 19"- montasjerammen, inn i varmeveksleren til LCP Hybrid uten større trykktap. Vifteplatene monteres mellom dybdestagene til 19" montasjerammen, og kan monteres i et 600 mm og 800 mm bredt skap.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 529 mm Høyde: 110 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettvekt	2,2 kg
Bruttvekt	2,32 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK Air routing kit, BxH: 529x110 mm, for LCP Hybrid CW, for B: 600/800 mm