

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.811

Stålplatedør

Stat: 05.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.811 - Stålplatedør for kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ IT

For montering av kjøleaggregat for veggmontering. Utsparingen i døren er plassert slik at kjøleaggregatet for veggmontering står midt på døren.

Funksjoner

Art.nr	SK 3312.811
Produktbeskrivelse	For montering av kjøleaggregat for veggmontering. Utsparingen i døren er plassert slik at kjøleaggregatet for veggmontering står midt på døren.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Stålplatedør bak Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E Inkl. festemateriell (med låsestykker, uten hengsler)
Pakker for best.nr.	3312.810 3186.x3x 3187.x3x 3188.x4x 3189.x4x
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm
Passer for	Kapslingstype: TS IT
Pakkeenhet	1 stk.
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035